

FICHE PRODUIT QT-ECO 1X26 S

QUICKTRONIC® ECONOMIC | Alimentations électroniques pour tubes fluorescents diam. 7 mm et lampes fluocompactes



Zones d'application

- Public buildings

Avantages du produit

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement
- Large input voltage range

Caractéristiques du produit

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz
- Energy Efficiency Index EEI: A2 / A3 (depending on lamp)
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL)

DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	23,00 W
Tension nominale	220...240 V
Plage de tension admissible en Courant Continu (DC)	176...254 V
U-OUT	300 V
Courant d'appel	14 A
Fréquence du réseau	50 Hz
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	30
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	50
Fréquence de fonctionnement	35...45 kHz

Données techniques légères

Temps d'amorçage	1,5 s
------------------	-------

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	80,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	72,0...75,0 mm
Largeur	40,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	40.00 mm
Hauteur	22,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	22.00 mm
Poids du produit	50,00 g

COULEURS ET MATERIAUX

Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+50 °C
Température maximale au point de test	70 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

1) Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	30000 h ¹⁾
---------	-----------------------

1) $T_c = 70^\circ\text{C}$, avec un taux d'échec maximal de 10%

CAPACITÉS

Gradable	Non
Longueur max. entre ballast et lampe REM	1.0 m / 0.5 m
Pour appareil avec classe de protec	I / II
Lamppujen turvasammulus	EOL T.2

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	VDE
Normes	Conformément à EN 61347-2-3 / Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 61547
Classe de protection	I/II
Type de protection	IP20
Classe d'énergie efficace	A3
EEI – Classe énergétique	A3

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

- In order to achieve good radio interference suppression:
 1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
 2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Déclarations de conformité
 PDF	Certificats

Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 PDF Données CAO PDF 3D	313386_80x40x22 9900019

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321065971	Sans emballage individuel 1		50.00 g	
4008321065988	Carton de regroupement 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	2791.00 g	5.12 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.